

**Garant****CCGT 120402, Typ: HB7310**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260156 HB7310
GTIN	4045197668233
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Lamač třísek	AM
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Hlavní způsob použití	N
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	350 - 600 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7310
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 120402
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení