

**Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: M12BDD2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	070210 M12BDD2
GTIN	4002395002627
Třída artiklu	03L

Popis**Provedení:**

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEE silně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se **sledováním jednotlivých buněk** a **ukazatelem nabití**. Robustní **kovová skříň převodovky** pro dlouhou životnost. **Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC** s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.

- **S bezúdržbovým 4pólovým DC motorem s vysokým točivým momentem.**
- **Elektronika REDLINK™ – bezpečné řízení zatížení s ochranou proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky.**
- **Konstrukční délka jen 185 mm.**
- **19stupňové nastavení utahovacího momentu plus vrtací stupeň.**

Výhoda:

Velmi kompaktní, konstrukční délka jen 185 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně 2x 12 V / 2,0 Ah Li-Ion akumulátoru, nabíječky, spony na opasek, HD boxu.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073814, č. 073815, č. 073829 a č. 073840.

Technický popis

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	22 mm
Typické použití	Medium
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 400 min ⁻¹
Konstrukce motoru	4pólový motor
Maximální utahovací moment tvrdý	30 Nm
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Hmotnost	1,2 kg
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 10 mm
Maximální otáčky 2. stupně	1500 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Označení výrobce	M12BDD-202C
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Napětí akumulátorů	12 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodné pro materiál	dřevo
Druh produktu	Vrtací šroubovák

Příslušenství

Úhlový šroubovací nástavec Typ OSD2	073920 OSD2
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C

Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátoru MB12	073814 MB12
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Úhlový šroubovací nástavec Typ WB1	073920 WB1