

**VNMG 160408, Typ: SW05****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251754 SW05
GTIN	4960664629930
Třída artiklu	25E

Popis

VNMG 160408 SW05 Druh: SW05
Lamač třísek: MQ
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1 mm
Posuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 140 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 140 m/min
Lamač třísek	MQ
Rohový radius	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	Ti
Druh	SW05

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VNMG 160408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení