

**HOLEX®****DNMG 150604 Sada à 10 ks, Typ: HBX130****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	250806 HBX130
GTIN	4045197663573
Třída artiklu	22D

**Popis**

DNMG 150604 Sada à 10 ks HBX130 Druh: HBX130

Lamač třísek: MM

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	MM
Hloubka řezu $a_p$	1 - 5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Posuv $f$	0,1 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min

Druh	HBX130
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Vyvrtávací tyč
Série	Soustružnický držák eco-QT / eco
Série	Soustružnický držák
Série	Soustružnický držák QuickTurn
Série	Vyvrtávací hlava
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální