

Garant
Soustružnický držák eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/08 mm


Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251904 16/08 |
| GTIN | 4045197651129 |
| Třída artiklu | 21U |

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: PWLNR/L 1620X08

Vhodná vyměnitelná břitová destička: WN.. 0804..

Funkční šířka L₄: 25 mm

Délka hlavy L₁: 34 mm

Celková délka L: 81 mm

Podložka: 259031 19

Technický popis

| | |
|-------------------|-----------------|
| Lomená páka | 259015 3 |
| Velikost destiček | 8 mm |
| ISO kód držáku | PWLNR/L 1620X08 |
| Velikost stopky | 16 mm |
| Šroubek klínku | 259018 3 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Funkční šířka L ₄ | 25 mm |
| Podložka | 259031 19 |
| Pružina | 259046 1 |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | WN.. 0804.. |
| Délka hlavy L ₁ | 34 mm |
| Celková délka L | 81 mm |
| Způsob použití | pravý |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň |
| Druh produktu | Soustružnický držák |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 3 mm | 674242 3 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659906 500 |
| Šroubek klínku Typ 3 | 259018 3 |
| Pružina Typ 1 | 259046 1 |
| Podložka Typ 19 | 259031 19 |
| Lomená páka Typ 3 | 259015 3 |