

**HOLEX®****VNMG 160404 Sada à 10 ks, Typ: HBX130****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	251832 HBX130
GTIN	4045197665133
Třída artiklu	22D

**Popis**

VNMG 160404 Sada à 10 ks HBX130 Druh: HBX130

Lamač třísek: MM

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,75 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,08 - 0,35 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,75 - 4 mm
Lamač třísek	MM
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv $f$	0,08 - 0,35 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M

Druh	HBX130
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Soustružnický držák eco
Série	Soustružnický držák
Série	Vyvrtávací hlava
Série	Vyvrtávací tyč
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VNMG 160404
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální