

Garant**Digitální sada pro jemné vyvrtávání s vyvrtávací hlavou Ø 9,75 – 30,1 mm,
Napojení: HSK63**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	237566 HSK63
GTIN	4045197816702
Třída artiklu	29W

Popis

Provedení:

S **digitální vyvrtávací hlavou** č. 237568, **digitální zobrazovací jednotkou** č. 237601, vyvrtávacími tyčemi a příslušenstvím v kufříku.

Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v Ø.

S dodatečnou přesnou možností odečtu na 0,001 mm v Ø.

Ø nastavení s nejnižší vratnou vůlí pomocí přímého měřicího systému.

Pro Ø 9,75 – 30,1 mm

Použití:

Pro vyvrtávací tyče s Ø stopky 16 mm a můstky pro jemné vyvrtávání. S vyměnitelnými destičkami ISO **typ CC..0602..**

Rozsah dodávky:

1 vyvrtávací hlava: č. 237568 HSK63

po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 držák vyměnitelných destiček pro můstek: č. 237564 06

1 vyměnitelná destička: č. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

1 digitální zobrazovací jednotka: č. 237601

Náhradní díl:

Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.

Doporučení:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 a č. 237696.

Vnitřní chlazení: ano

Technický popis

Napojení	HSK63
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081557 LR3
Typ baterií	LR3
Počet obsažených baterií	1
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací nástroj

Příslušenství

Vyvrtačací hlava Ø 9,75 – 88,1 mm Napojení HSK63	237568 HSK63
Vyvrtačací tyč	237632
Vyvrtačací tyč	237630
Vyvrtačací tyč	237634
Vyvrtačací tyč	237636
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
Držák vyměnitelných destiček pro můstky	237565
Zobrazovací jednotka digitální	237601
Sada bez upínače Ø 9,75 – 164 mm	237598