

**Garant**

**Digitální sada pro jemné vyvrtávání s vyvrtávací hlavou Ø 9,75 – 88,1 mm,  
Napojení: BT40**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	237567 BT40
GTIN	4045197816733
Třída artiklu	29W

## Popis

### Provedení:

S **digitální vyvrtávací hlavou** č. 237568, **digitální zobrazovací jednotkou** č. 237601, vyvrtávacími tyčemi a příslušenstvím v kufru.

**Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v Ø.**

**S dodatečnou přesnou možností odečtu na 0,001 mm v Ø.**

Ø nastavení s nejnižší vratnou vůlí pomocí přímého měřicího systému.

**Pro Ø 9,75 – 88,1 mm**

### Použití:

Pro vyvrtávací tyče s Ø stopky 16 mm a můstky pro jemné vyvrtávání. S vyměnitelnými destičkami ISO **typ CC..0602..**

### Rozsah dodávky:

1 vyvrtávací hlava: č. 237568 BT40

po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); č. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držák vyměnitelných destiček pro můstek: č. 237564 06

1 vyměnitelná destička: č. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

1 digitální zobrazovací jednotka: č. 237601

**Náhradní díl:**

Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.

**Doporučení:**

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 a č. 237696.

Vnitřní chlazení: ano

---

## Technický popis

Napojení	BT40
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

---

## Příslušenství

Vyvrtávací tyč	237632
Nastavitelná vyvrtávací tyč	237640
Vyvrtávací tyč	237630
Vyvrtávací tyč	237636
Držák vyměnitelných destiček pro můstky	237565
Vyvrtávací tyč	237634
Nastavitelná vyvrtávací tyč	237642
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
Vyvrtávací hlava Ø 9,75 – 88,1 mm Napojení BT40	237568 BT40
Zobrazovací jednotka digitální	237601
Sada bez upínače Ø 9,75 – 88,1 mm	237599