

Garant**Digitální sada pro jemné vyvrtávání s vyvrtávací hlavou Ø 9,75 – 30,1 mm,
Napojení: BT40**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 237566 BT40 |
| GTIN | 4045197816696 |
| Třída artiklu | 29W |

Popis

Provedení:

S **digitální vyvrtávací hlavou** č. 237568, **digitální zobrazovací jednotkou** č. 237601, vyvrtávacími tyčemi a příslušenstvím v kufříku.

Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v Ø.

S dodatečnou přesnou možností odečtu na 0,001 mm v Ø.

Ø nastavení s nejnižší vratnou vůlí pomocí přímého měřicího systému.

Pro Ø 9,75 – 30,1 mm

Použití:

Pro vyvrtávací tyče s Ø stopky 16 mm a můstky pro jemné vyvrtávání. S vyměnitelnými destičkami ISO **typ CC..0602..**

Rozsah dodávky:

1 vyvrtávací hlava: č. 237568 BT40

po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 držák vyměnitelných destiček pro můstek: č. 237564 06

1 vyměnitelná destička: č. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

1 digitální zobrazovací jednotka: č. 237601

Náhradní díl:

Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.

Doporučení:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 a č. 237696.

Vnitřní chlazení: ano

Technický popis

| | |
|--|--------------------|
| Napojení | BT40 |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081557 LR3 |
| Typ baterií | LR3 |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Vyvrtačací nástroj |

Příslušenství

| | |
|---|---------------|
| CC.T 060204 Typ CU7010 | 260052 CU7010 |
| Držák vyměnitelných destiček pro můstky | 237565 |
| Vyvrtačací tyč | 237636 |
| Vyvrtačací tyč | 237634 |
| Vyvrtačací tyč | 237630 |
| Vyvrtačací tyč | 237632 |
| Vyvrtačací hlava Ø 9,75 – 88,1 mm Napojení BT40 | 237568 BT40 |
| Sada bez upínače Ø 9,75 – 164 mm | 237598 |
| Zobrazovací jednotka digitální | 237601 |