

**Garant****Digitální sada pro jemné vyvrtávání s vyvrtávací hlavou Ø 9,75 – 88,1 mm,  
Napojení: SK40**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	237567 SK40
GTIN	4045197816726
Třída artiklu	29W

## Popis

### Provedení:

S **digitální vyvrtávací hlavou** č. 237568, **digitální zobrazovací jednotkou** č. 237601, vyvrtávacími tyčemi a příslušenstvím v kufru.

**Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v Ø.**

**S dodatečnou přesnou možností odečtu na 0,001 mm v Ø.**

Ø nastavení s nejnižší vratnou vůlí pomocí přímého měřicího systému.

**Pro Ø 9,75 – 88,1 mm**

### Použití:

Pro vyvrtávací tyče s Ø stopky 16 mm a můstky pro jemné vyvrtávání. S vyměnitelnými destičkami ISO **typ CC..0602..**

### Rozsah dodávky:

1 vyvrtávací hlava: č. 237568 SK40

po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); č. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držák vyměnitelných destiček pro můstek: č. 237564 06

1 vyměnitelná destička: č. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

1 digitální zobrazovací jednotka: č. 237601

**Náhradní díl:**

Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.

**Doporučení:**

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 a č. 237696.

Vnitřní chlazení: ano

---

## Technický popis

Napojení	SK40
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

---

## Příslušenství

Nastavitelná vyvrtávací tyč	237640
Držák vyměnitelných destiček pro můstky	237565
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
Vyvrtávací tyč	237636
Vyvrtávací hlava Ø 9,75 – 88,1 mm Napojení SK40	237568 SK40
Vyvrtávací tyč	237630
Vyvrtávací tyč	237634
Vyvrtávací tyč	237632
Nastavitelná vyvrtávací tyč	237642
Zobrazovací jednotka digitální	237601
Sada bez upínače Ø 9,75 – 88,1 mm	237599