

Garant**Digitální sada pro jemné vyvrtávání s vyvrtávací hlavou Ø 9,75 – 30,1 mm,
Napojení: SK40**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	237566 SK40
GTIN	4045197816689
Třída artiklu	29W

Popis

Provedení:

S **digitální vyvrtávací hlavou** č. 237568, **digitální zobrazovací jednotkou** č. 237601, vyvrtávacími tyčemi a příslušenstvím v kufru.

Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v Ø.

S dodatečnou přesnou možností odečtu na 0,001 mm v Ø.

Ø nastavení s nejnižší vratnou vůlí pomocí přímého měřicího systému.

Pro Ø 9,75 – 30,1 mm

Použití:

Pro vyvrtávací tyče s Ø stopky 16 mm a můstky pro jemné vyvrtávání. S vyměnitelnými destičkami ISO **typ CC..0602..**

Rozsah dodávky:

1 vyvrtávací hlava: č. 237568 SK40

po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 držák vyměnitelných destiček pro můstek: č. 237564 06

1 vyměnitelná destička: č. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

1 digitální zobrazovací jednotka: č. 237601

Náhradní díl:

Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.

Doporučení:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 a č. 237696.

Vnitřní chlazení: ano

Technický popis

Napojení	SK40
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací nástroj

Příslušenství

Vyvrtačací tyč	237636
Držák vyměnitelných destiček pro můstky	237565
Vyvrtačací tyč	237634
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
Vyvrtačací tyč	237630
Vyvrtačací hlava Ø 9,75 – 88,1 mm Napojení SK40	237568 SK40
Vyvrtačací tyč	237632
Sada bez upínače Ø 9,75 – 164 mm	237598
Zobrazovací jednotka digitální	237601