

**Garant****CC.T 120408, Typ: HU7310**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260160 HU7310
GTIN	4045197668554
Třída artiklu	21G

## Popis

## Technický popis

Lamač třísek	AM
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	350 - 600 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Hlavní způsob použití	N
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HU7310
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK

Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení