

## HEDI

### Navíječka kabelů pro F, B, PL, CZ, Typ: 10N



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081195 10N
GTIN	4003644016976
Třída artiklu	08B

#### Popis

##### Provedení:

Navíječka kabelů s **vedeným automatickým vytahováním a navíjením, několikanásobná aretace každé otáčky**. Uzavřený **plastový plášť**, odolný proti lomu. Tepelná **ochrana proti přetížení**, robustní neoprenový kabel H07RN-F s přípojovací spojkou. Jednoduchá montáž na stěnu, resp. na strop s **rozsahem otáčení 150°**.

##### Funkce:

IP24: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles  $\varnothing < 12$  mm, musí ale být zabráněno dotyku.

##### Použití:

Zlepšená ergonomie díky práci s odlehčeným tahem i pro zajištění pořádku a předcházení úrazům a zraněním způsobeným kabely na podlaze.

##### Upozornění:

Pružinou poháněná navíječka hadic viz č. 080066 až 080079.

#### Technický popis

Délka	325 mm
Třída kabelu	H07RN-F
Jmenovitý výkon odvinutý	2000 (16 A) W
Materiál korpusu	plast

Výška	275 mm
Materiál kabelu	Neoprenová guma
Typ	10N
Šířka	185 mm
Konstrukce kabelu	3G1,5
Délka kabelu	10 m
Jmenovité napětí	250 V
Ochranná třída IP	IP 24
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	E
Druh produktu	Navíječka kabelů