

Garant**CC.T 120408, Typ: HB7310**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260160 HB7310
GTIN	4045197668530
Třída artiklu	21G

Popis

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	AM
Hlavní způsob použití	N
Typ	HB7310
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení