

Garant**CCGT 120402, Typ: HU7310**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	260156 HU7310
GTIN	4045197668257
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hlavní způsob použití	N
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	AM
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 m/min
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Typ	HU7310
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 120402
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení