

**HOLEX****KNUX 160405L sada 10dílná, Typ: HBX020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251052 HBX020
GTIN	4045197663795
Třída artiklu	22D

**Popis**

KNUX 160405L sada 10dílná HBX020 Druh: HBX020

Lamač třísek: PM

Lamač třísek: 2,2 mm

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 5 mmPosuv  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 300 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	1 - 5 mm
Rohový rádius	0,5 mm
Lamač třísek	2,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,2 - 0,7 mm/ot,
Lamač třísek	PM
Druh	HBX020
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 300 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelná břitová destička	KNUX 160405L
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení