

Garant**CC.T 120404, Typ: HB7310**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	260158 HB7310
GTIN	4045197668394
Třída artiklu	21G

Popis

Technický popis

Lamač třísek	AM
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 m/min
Hlavní způsob použití	N
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7310
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120404
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení