


**Vrtací korunka KUB Centron®, Ø DC: 68mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236650 68
GTIN	4047109095311
Třída artiklu	24L

**Popis****Provedení:**

- **Bezpečné do 8 (9)×D.**
- **Centrování pomocí středícího hrotu a vodicích ostří.**
- **Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.**
- **Ø vodicího ostří je přizpůsoben vyměnitelným břitovým destičkám s rohovými rádiusy 0,4 mm. U průchozích otvorů lze vodicího ostří redukovat s pomocí podkládacích fólií.**

**Použití:**

- **Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.**
- **Se středícím hrotem č. 236655 – 236657.**
- **S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236740 – 237080.**

**Vhodné pro:**

Základní těleso č. 236652 – 236654.

**Rozsah dodávky:**

Vrtací korunka včetně vodicího ostří (náhradní vodicí ostří č. 236658). Od Ø 65 mm s kazetami vyměnitelných břitových destiček (kazeta s vyměnitelnými břitovými destičkami nastavitelná vně o +1 mm v Ø).

**Technický popis**

Počet břitů Z	1
---------------	---

Šroub pro základní těleso	239655 20IP3
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Velikost základního tělesa	65
Velikost středícího hrotu	65
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 05T304
Řada	KUB Centron®
Jmenovitý Ø D	68
Otočení vrtáku	Středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP3	239655 20IP3
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Základní těleso KOMET® Ø DC 65 mm	236652 65
Základní těleso KOMET® Ø DC 65 mm	236653 65
Základní těleso KOMET® Ø DC 65 mm	236654 65
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP2	239655 8IP2
Středící hrot KOMET KUB Centron®, HSS Typ 65	236655 65
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm	211750 1,3
Středící hrot KOMET KUB Centron®, HSS Typ 65	236656 65