

Garant
Soustružnický držák eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/08 mm


Údaje o objednávce

Artikové číslo	251904 25/08
GTIN	4045197651143
Třída artiklu	21U

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: PWLNR/L 2525X08

Vhodná vyměnitelná břitová destička: WN.. 0804..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 34 mm

Celková délka L: 105,5 mm

Podložka: 259031 19

Technický popis

Šroubek klínku	259018 3
Pružina	259046 1
Podložka	259031 19
Velikost destiček	8 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm

Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Délka hlavy L ₁	34 mm
Velikost stopky	25 mm
Lomená páka	259015 3
ISO kód držáku	PWLNR/L 2525X08
Celková délka L	105,5 mm
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroubek klínu Typ 3	259018 3
Podložka Typ 19	259031 19
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Lomená páka Typ 3	259015 3
Pružina Typ 1	259046 1
PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 3 mm	674242 3