

**KNUX 160405L sada 10dílná, Typ: HBX020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251092 HBX020
GTIN	4045197664037
Třída artiklu	22D

Popis

KNUX 160405L sada 10dílná HBX020 Druh: HBX020

Lamač třísek: PG

Lamač třísek: 3,2 mm

Hloubka řezu a_p : 1 - 6 mm

Posuv f : 0,2 - 0,7 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 300 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,2 - 0,7 mm/ot,
Lamač třísek	PG
Hloubka řezu a_p	1 - 6 mm
Rohový rádius	0,5 mm
Lamač třísek	3,2 mm
Hlavní způsob použití	P
Druh	HBX020
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 300 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelná břitová destička	KNUX 160405L
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení