

**KNUX 160410R sada 10dílná, Typ: HBX020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251056 HBX020
GTIN	4045197663832
Třída artiklu	22D

Popis

KNUX 160410R sada 10dílná HBX020 Druh: HBX020

Lamač třísek: PM

Lamač třísek: 2,2 mm

Hloubka řezu a_p : 1 - 5 mm

Posuv f : 0,2 - 0,7 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 300 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1 - 5 mm
Lamač třísek	2,2 mm
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	1 mm
Posuv f	0,2 - 0,7 mm/ot,
Lamač třísek	PM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	HBX020
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 300 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelná břitová destička	KNUX 160410R
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení