

## Prodlužovací vedení pro F, B, PL, CZ, 250 V, Typ: 25N



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081183 25N
GTIN	4007123251513
Třída artiklu	08B

### Popis

#### Provedení:

**Schváleno pro použití v exteriérech a vlhkých prostorech (IP44).**

Se zásuvkou pro **země FF, B, PL, CZ**. Odolný vůči olejům, benzínu, UV záření.

**Neoprenový pryžový kabel** s pryžovou zástrčkou a spojkou s ochranou proti stříkající vodě.

#### Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing > 1$  mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

### Technický popis

Délka kabelu	25 m
Materiál kabelu	neopren
Vhodné pro země	F; B; PL; CZ
Konstrukce kabelu	3G1,5
Třída kabelu	H07RN-F
Typ	25N

Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě	Kategorie 2 (K2) dle BGI
Ochranná třída IP	IP 44
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	E
Atribut názvu produktu	250 V
Síťové napětí	250 V
Druh produktu	Prodlužovací kabel

## Příslušenství

Systém pro zavěšování kabelů CableFix Typ XL	081191 XL
Systém pro zavěšování kabelů CableFix Typ S	081191 S
Systém pro zavěšování kabelů CableFix Typ L	081191 L