


KNUX 160410R sada 10dílná, Typ: HBX130

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251056 HBX130
GTIN	4045197663856
Třída artiklu	22D

Popis

KNUX 160410R sada 10dílná HBX130 Druh: HBX130

Lamač třísek: MM

Lamač třísek: 2,2 mm

Hloubka řezu a_p : 1 - 5 mm

Posuv f : 0,2 - 0,7 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min

Technický popis

Rohový rádius	1 mm
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,2 - 0,7 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1 - 5 mm
Lamač třísek	MM
Lamač třísek	2,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	HBX130
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelná břitová destička	KNUX 160410R
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení