

Garant**Soustružnický držák QuickTurn, levý, Velikost stopky / destičky: 25/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251907 25/08
GTIN	4045197558299
Třída artiklu	21U

Popis**Výhoda:**

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí. **Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.**

Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času.

Konstantní síla sevření, vysoká přesnost při výměně, bez údržby.

Vnitřní chlazení: ne

ISO kód držáku: DWLNR/L 2525M08

Vhodná vyměnitelná břitová destička: WN.. 0804..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 32 mm

Celková délka L: 150 mm

Podložka: 259031 42

Technický popis

Příložka	259038 10
Šroub pro podložku	259025 4
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Podložka	259031 42
Funkční šířka L ₄	32 mm
Velikost destiček	8 mm
Velikost stopky	25 mm

Délka hlavy L ₁	32 mm
ISO kód držáku	DWLNR/L 2525M08
Celková délka L	150 mm
Řada	QuickTurn
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínka Typ 10	259038 10
Šroubek pro podložku	259171
Upínka	259354
Podložka	259581
Šroubek pro podložku Typ 4	259025 4
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 42	259031 42
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500