

**Garant****Soustružnický držák eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 20/06 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251905 20/06
GTIN	4045197651167
Třída artiklu	21U

## Popis

### Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

### Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: PWLNR/L 2020X06

Vhodná vyměnitelná břitová destička: WN.. 0604..

Funkční šířka L<sub>4</sub>: 25 mm

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 30 mm

Celková délka L: 89 mm

Podložka: 259031 9

## Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0604..
Délka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Velikost destiček	6 mm
Velikost stopky	20 mm

ISO kód držáku	PWLNRL 2020X06
Šroubek klínku	259018 4
Pružina	259046 2
Lomená páka	259015 6
Podložka	259031 9
Celková délka L	89 mm
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Lomená páka Typ 6	259015 6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Pružina Typ 2	259046 2
Šroubek klínku Typ 4	259018 4
Podložka Typ 9	259031 9
PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 2,5 mm	674242 2,5