

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/08mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251916 20/08 |
| GTIN | 4045197651334 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Velikost stopky | 20 mm |
| Lomená páka | 259015 2 |
| Sada pružin | 259044 2 |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | WN.. 0804.. |
| Délka hlavy L ₁ | 20 mm |
| Funkční šířka L ₄ | 25 mm |
| Velikost destiček | 8 mm |
| Sada pružinových kolíků | 259047 2 |
| ISO kód držáku | PWLNRL 2020K08 |
| Podložka | 259031 40 |
| Šroubek klínku | 259018 2 |
| Celková délka L | 125 mm |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Způsob použití | pravý |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň |

| | |
|---------------|----------------------------|
| Použití | Čelní soustružení |
| Použití | Podélné soustružení vnější |
| Druh produktu | Soustružnický držák |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| Šroubek klínku Typ 2 | 259018 2 |
| Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2 | 259047 2 |
| PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm | 674242 3 |
| Lomená páka Typ 2 | 259015 2 |
| Sada pružin 10dílná Typ 2 | 259044 2 |
| Podložka Typ 40 | 259031 40 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500 |