

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251912 20/08
GTIN	4045197651259
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

ISO kód držáku	MWLNLR/L 2020K08
Kolík	259049 2
Podložka	259031 41
Velikost destiček	8 mm
Sada šroubů	259023 2
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Upínka	259038 12
Délka hlavy L <sub>1</sub>	28 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	125 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Podložka Typ 41	259031 41
Kolík Typ 2	259049 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Upínka Typ 12	259038 12
Sada šroubů 10dílná Typ 2	259023 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500