

**Vrtací korunka KUB Centron® Powerline, Ø DC: 27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236651 27
GTIN	4047109227002
Třída artiklu	24L

Popis**Provedení:**

Vrtací hrot vede nástroj přesně v ose vrtání a zaručuje tak přímý směr a nejvyšší bezpečnost procesu, stabilitu v hloubkách vrtání až do 9 xD.

Možnost navrtávání na rovných přímých plochách bez pilotního otvoru.

Vrtací korunka bez vodícího ostří a jeho nastavování.

Použití:

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

Se středícím hrotem č. 236659.

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236520 – 236576.

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Šroub pro základní těleso	239653 8IP9
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 07T308
Počet břitů Z	2
Velikost základního tělesa	26
Velikost středícího hrotu	40

Řada	KUB Centron®
Jmenovitý Ø D	27
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Otočení vrtáku	Vrtání slepých otvorů
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP1	239652 8IP1
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP9	239653 8IP9