

**KNUX 160410L sada 10dílná, Typ: HBX130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251058 HBX130
GTIN	4045197663894
Třída artiklu	22D

Popis

KNUX 160410L sada 10dílná HBX130 Druh: HBX130

Lamač třísek: MM

Lamač třísek: 2,2 mm

Hloubka řezu a_p : 1 - 5 mm

Posuv f : 0,2 - 0,7 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	1 mm
Posuv f	0,2 - 0,7 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	2,2 mm
Hloubka řezu a_p	1 - 5 mm
Lamač třísek	MM
Druh	HBX130
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelná břitová destička	KNUX 160410L
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení