

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251008 25/16
GTIN	4045197650672
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada pružin	259044 3
Délka hlavy L ₁	32 mm
Velikost destiček	16 mm
Velikost stopky	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	KNUX 1604.. R/L
Funkční šířka L ₄	32 mm
Šroub pro příložku	259021 3
Podložka	259031 4
Příložka	259038 16
Pružina	259046 3
ISO kód držáku	CKJNR/L 2525M16
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada pružin 10dílná Typ 3	259044 3
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Pružina Typ 3	259046 3
Podložka Typ 4	259031 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 4 mm	674242 4
Šroub pro upínku Typ 3	259021 3
Upínka Typ 16	259038 16
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600