

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251912 25/08
GTIN	4045197651266
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	32 mm
Kolík	259049 2
Podložka	259031 41
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Sada šroubů	259023 2
Délka hlavy L ₁	31 mm
Velikost stopky	25 mm
Upínka	259038 12
ISO kód držáku	MWLNRL 2525M08
Velikost destiček	8 mm
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Podložka Typ 41	259031 41
Kolík Typ 2	259049 2
Sada šroubů 10dílná Typ 2	259023 2
Upínka Typ 12	259038 12
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500