

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251008 32/16
GTIN	4045197654632
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Sada pružin	259044 3
Velikost destiček	16 mm
Podložka	259031 4
Velikost stopky	32 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	40 mm
Příložka	259038 16
Šroub pro příložku	259021 3
Vhodná vyměnitelná břitová destička	KNUX 1604.. R/L
Délka hlavy L <sub>1</sub>	32 mm
ISO kód držáku	CKJNR/L 3232P16
Pružina	259046 3
Celková délka L	170 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Sada pružin 10dílná Typ 3	259044 3
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 4 mm	674242 4
Upínka Typ 16	259038 16
Podložka Typ 4	259031 4
Šroub pro upínku Typ 3	259021 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Pružina Typ 3	259046 3
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600