

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251916 32/08
GTIN	4045197674777
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	PWLNR/L 3232 P08
Podložka	259031 40
Funkční šířka L ₄	40 mm
Sada pružinových kolíků	259047 2
Délka hlavy L ₁	23 mm
Sada pružin	259044 2
Velikost stopky	32 mm
Lomená páka	259015 2
Šroubek klínku	259018 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Velikost destiček	8 mm
Celková délka L	170 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Lomená páka Typ 2	259015 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Podložka Typ 40	259031 40
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Šroubek klínku Typ 2	259018 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500