

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251912 32/08
GTIN	4045197656957
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost stopky	32 mm
Funkční šířka L ₄	40 mm
Kolík	259049 2
Podložka	259031 41
ISO kód držáku	MWLNLR/L 3232P08
Upínka	259038 12
Velikost destiček	8 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Délka hlavy L ₁	32 mm
Sada šroubů	259023 2
Celková délka L	170 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínka Typ 12	259038 12
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Podložka Typ 41	259031 41
Kolík Typ 2	259049 2
Sada šroubů 10dílná Typ 2	259023 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500