

**Vrtací korunka KUB Centron® Powerline, Ø DC: 38mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236651 38
GTIN	4047109227118
Třída artiklu	24L

**Popis****Provedení:**

Vrtací hrot vede nástroj přesně v ose vrtání a zaručuje tak přímý směr a nejvyšší bezpečnost procesu, stabilitu v hloubkách vrtání až do 9 xD.

Možnost navrtávání na rovných přímých plochách bez pilotního otvoru.

Vrtací korunka bez vodícího ostří a jeho nastavování.

**Použití:**

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

Se středícím hrotem č. 236659.

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236520 – 236576.

**Upozornění:**

Další velikosti k dodání na poptávku.

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 120508
Velikost základního tělesa	33
Počet břitů Z	2
Velikost středícího hrotu	60
Šroub pro základní těleso	239653 15IP
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 20IP (6,3 Nm)

Řada	KUB Centron®
Jmenovitý Ø D	38
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Otočení vrtáku	Vrtání slepých otvorů
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP	239652 20IP
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 15IP	239653 15IP
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600