

**Vrtací korunka KUB Centron® Powerline, Ø DC: 29mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236651 29
GTIN	4047109227026
Třída artiklu	24L

**Popis****Provedení:**

Vrtací hrot vede nástroj přesně v ose vrtání a zaručuje tak přímý směr a nejvyšší bezpečnost procesu, stabilitu v hloubkách vrtání až do 9 xD.

Možnost navrtávání na rovných přímých plochách bez pilotního otvoru.

Vrtací korunka bez vodícího ostří a jeho nastavování.

**Použití:**

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

Se středícím hrotem č. 236659.

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236520 – 236576.

**Upozornění:**

Další velikosti k dodání na poptávku.

**Technický popis**

Počet břitů Z	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 07T308
Velikost středícího hrotu	60
Velikost základního tělesa	26
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Šroub pro základní těleso	239653 8IP9

Řada	KUB Centron®
Jmenovitý Ø D	29
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Otočení vrtáku	Vrtání slepých otvorů
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP9	239653 8IP9
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP1	239652 8IP1