

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251009 20/16
GTIN	4045197654649
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	30 mm
ISO kód držáku	CKJNR/L 2020K16
Velikost destiček	16 mm
Šroub pro příložku	259021 3
Pružina	259046 3
Velikost stopky	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	KNUX 1604.. R/L
Sada pružin	259044 3
Podložka	259031 6
Příložka	259038 17
Délka hlavy L ₁	32 mm
Celková délka L	125 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4 palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Upínka Typ 17	259038 17
Šroub pro upínku Typ 3	259021 3
Podložka Typ 6	259031 6
Sada pružin 10dílná Typ 3	259044 3
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 4 mm	674242 4
Pružina Typ 3	259046 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600