


**KNUX 160410L sada 10dílná, Typ: HBX130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251098 HBX130
GTIN	4045197664136
Třída artiklu	22D

**Popis**

KNUX 160410L sada 10dílná HBX130 Druh: HBX130

Lamač třísek: MG

Lamač třísek: 3,2 mm

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 6 mm

Posuv  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min

**Technický popis**

Rohový rádius	1 mm
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv $f$	0,2 - 0,7 mm/ot,
Lamač třísek	3,2 mm
Lamač třísek	MG
Hloubka řezu $a_p$	1 - 6 mm
Druh	HBX130
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelná břitová destička	KNUX 160410L
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení