


 KOMET**Vrtací korunka KUB Centron®, Ø DC: 74mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 236650 74 |
| GTIN | 4047109095373 |
| Třída artiklu | 24L |

Popis**Provedení:**

- **Bezpečné do 8 (9)×D.**
- **Centrování pomocí středícího hrotu a vodicích ostří.**
- **Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.**
- **Ø vodicího ostří je přizpůsoben vyměnitelným břitovým destičkám s rohovými rádiusy 0,4 mm. U průchozích otvorů lze vodicího ostří redukovat s pomocí podkládacích fólií.**

Použití:

- **Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.**
- **Se středícím hrotem č. 236655 – 236657.**
- **S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236740 – 237080.**

Vhodné pro:

Základní těleso č. 236652 – 236654.

Rozsah dodávky:

Vrtací korunka včetně vodicího ostří (náhradní vodicí ostří č. 236658). Od Ø 65 mm s kazetami vyměnitelných břitových destiček (kazeta s vyměnitelnými břitovými destičkami nastavitelná vně o +1 mm v Ø).

Technický popis

| | |
|----------------------------|----|
| Velikost základního tělesa | 72 |
|----------------------------|----|

| | |
|--|--|
| Počet břitů Z | 1 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239655 8IP2 (1,3 Nm) |
| Šroub pro základní těleso | 239655 20IP3 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 05T304 |
| Velikost středícího hrotu | 65 |
| Řada | KUB Centron® |
| Jmenovitý Ø D | 74 |
| Otočení vrtáku | Středící vrtání |
| Otočení vrtáku | podmíněně příčné vrtání |
| Otočení vrtáku | podmíněně šikmý výstup |
| Otočení vrtáku | podmíněně šikmé navrtávání |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

Příslušenství

| | |
|---|--------------|
| Základní těleso KOMET® Ø DC 72 mm | 236653 72 |
| Středící hrot KOMET KUB Centron®, HSS Typ 65 | 236655 65 |
| Základní těleso KOMET® Ø DC 72 mm | 236652 72 |
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP2 | 239655 8IP2 |
| Základní těleso KOMET® Ø DC 72 mm | 236654 72 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP3 | 239655 20IP3 |
| Středící hrot KOMET KUB Centron®, HSS Typ 65 | 236656 65 |