

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 32/08mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251936 32/08
GTIN	4045197651426
Třída artiklu	21T

Technický popis

Kolík	259049 5
ISO kód držáku	A32S MWLNR/L08
Ø minimálního předvrtání D_{min}	40 mm
Středové přesazení L_3	22 mm
Upínka	259038 12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Velikost destiček	8 mm
Podložka	259031 41
Sada šroubů	259023 3
Celková délka L	250 mm
Upínací výška L_2	31 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínka Typ 12	259038 12
Kolík Typ 5	259049 5
Podložka Typ 41	259031 41
Sada šroubů 10dílná Typ 3	259023 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500