

 KOMET**Základní těleso KOMET®, 8×D, Ø DC: 33mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236654 33
GTIN	4047109076273
Třída artiklu	24K

Popis**Provedení:**

- **Bezpečné do 8 (9)×D.**
- **Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.**
- **Provedení stopky ABS.**

Použití:

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

Upozornění:

Další velikosti a přesnosti na poptávku.

Technický popis

Užitná délka L_1	290 mm
Vhodné pro vrtací korunku	33 - 39,2 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	330 mm
Základní těleso $\varnothing d_1$	32 mm
ABS® \varnothing stopky D_s	50 mm
Jmenovitý $\varnothing D$	33
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	8×D
Stopka	ABS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

