

**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251917 20/06
GTIN	4045197651365
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

ISO kód držáku	PWLNLR/L 2020K06
Velikost destiček	6 mm
Šroubek klínu	259018 6
Lomená páka	259015 9
Sada pružinových kolíků	259047 3
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0604..
Velikost stopky	20 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	16 mm
Podložka	259031 25
Sada pružin	259044 5
Celková délka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Podložka Typ 25	259031 25
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2,5 mm	674242 2,5
Šroubek klínku Typ 6	259018 6
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
Sada pružin 10dílná Typ 5	259044 5
Lomená páka Typ 9	259015 9
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500