

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251913 25/08
GTIN	4045197651280
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost stopky	25 mm
Upínka	259038 12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Délka hlavy L <sub>1</sub>	31 mm
ISO kód držáku	MWLN/R/L 2525M08
Kolík	259049 2
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Sada šroubů	259023 2
Velikost destiček	8 mm
Podložka	259031 41
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Sada šroubů 10dílná Typ 2	259023 2
Upínka Typ 12	259038 12
Podložka Typ 41	259031 41
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Kolík Typ 2	259049 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500