

Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/06mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251917 25/06
GTIN	4045197651372
Třída artiklu	21T

Technický popis

Podložka	259031 25
Lomená páka	259015 9
ISO kód držáku	PWLNLR/L 2525M06
Funkční šířka L ₄	32 mm
Sada pružinových kolíků	259047 3
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0604..
Velikost destiček	6 mm
Velikost stopky	25 mm
Délka hlavy L ₁	16 mm
Šroubek klínku	259018 6
Sada pružin	259044 5
Celková délka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroubek klínku Typ 6	259018 6
Podložka Typ 25	259031 25
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
Sada pružin 10dílná Typ 5	259044 5
Lomená páka Typ 9	259015 9
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2,5 mm	674242 2,5
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500