

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 32/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251913 32/08
GTIN	4045197656964
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů	259023 2
Velikost destiček	8 mm
Podložka	259031 41
Velikost stopky	32 mm
Upínka	259038 12
Kolík	259049 2
Délka hlavy L ₁	32 mm
Funkční šířka L ₄	40 mm
ISO kód držáku	MWLN/R/L 3232P08
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Celková délka L	170 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Upínka Typ 12	259038 12
Sada šroubů 10dílná Typ 2	259023 2
Kolík Typ 2	259049 2
Podložka Typ 41	259031 41
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500