

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/06mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251942 20/06
GTIN	4045197651488
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0604..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
Velikost destiček	6 mm
Středové přesazení L_3	13 mm
Lomená páka	259015 14
Šroubek klínku	259018 10
ISO kód držáku	A20Q PWLNR/L06
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L_2	19 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2 mm	674242 2
Šroubek klínku Typ 10	259018 10
Lomená páka Typ 14	259015 14
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500