

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/08mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251937 25/08
GTIN	4045197651440
Třída artiklu	21T

Technický popis

Kolík	259049 3
Ø minimálního předvrtání D_{min}	32 mm
Podložka	259031 41
Velikost destiček	8 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
ISO kód držáku	A25R MWLNR/L08
Upínka	259038 12
Sada šroubů	259023 3
Středové přesazení L_3	17 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L_2	24 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Podložka Typ 41	259031 41
Upínka Typ 12	259038 12
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada šroubů 10dílná Typ 3	259023 3
Kolík Typ 3	259049 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500