

**Základní těleso KOMET®, 8×D, Ø DC: 46mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 236654 46 |
| GTIN | 4047109095984 |
| Třída artiklu | 24K |

Popis**Provedení:**

- **Bezpečné do 8 (9)×D.**
- **Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.**
- **Provedení stopky ABS.**

Použití:

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

Upozornění:

Další velikosti a přesnosti na poptávku.

Technický popis

| | |
|---|--|
| Vhodné pro vrtací korunku | 46 - 54 mm |
| Základní těleso Ø d ₁ | 44,5 mm |
| Celková délka L _{celk.} | 480 mm |
| ABS® Ø stopky D _s | 80 mm |
| Užitná délka L ₁ | 415 mm |
| Jmenovitý Ø D | 46 |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 8×D |
| Stopka | ABS |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

