

**Základní těleso KOMET®, 6×D, Ø DC: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236652 20
GTIN	4047109076204
Třída artiklu	24K

**Popis****Provedení:**

- **Bezpečné do 6×D.**
- **Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.**
- **Provedení stopky ABS.**

**Použití:**

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

**Upozornění:**

Další velikosti a přesnosti na poptávku.

**Technický popis**

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	185 mm
Vhodné pro vrtací korunku	20 - 25 mm
Základní těleso $\varnothing d_1$	19 mm
ABS® $\varnothing$ stopky $D_s$	50 mm
Užitná délka $L_1$	150 mm
Jmenovitý $\varnothing D$	20
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	6×D
Stopka	ABS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

