

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251916 16/06
GTIN	4045197651297
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0604..
Velikost stopky	16 mm
Sada pružinových kolíků	259047 3
ISO kód držáku	PWLNRL 1616H06
Délka hlavy L <sub>1</sub>	16 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	20 mm
Sada pružin	259044 5
Lomená páka	259015 9
Šroubek klínku	259018 6
Velikost destiček	6 mm
Podložka	259031 25
Celková délka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Podložka Typ 25	259031 25
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
Lomená páka Typ 9	259015 9
Šroubek klínku Typ 6	259018 6
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2,5 mm	674242 2,5
Sada pružin 10dílná Typ 5	259044 5
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500